



WDE35003



**Serienschalter 2fach, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24V**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 2 A

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Spannung**

Nennspannung 24 V

**Frequenz**

Frequenz 0-60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Schwarz  
 Glanzgrad Matt  
 Werkstoff Thermoplast  
Metall  
 Oberfläche Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement

**Konnektivität**

Montageart Krallenbefestigung  
Schraubanschluss

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 2

**Abmessungen**

Abmessungen 71 x 71 mm  
 Einbautiefe 31 mm  
 Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK05

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 2 A

**Anschluss**

Kontaktart 1x Wechsler  
 Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

**Texte**

Montageart Verschraubbar  
Mit Spreizkrallen  
 Anschlussart Mit Steckklemme  
 Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
 REACh-SVHC frei Ja  
 RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

