



WDE35003



Interruttore serie 2-posti 24 V

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 2 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 24 V

Frequenza

Frequenza 0-60 Hz

Materiali

Colore Nero

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Metallo

Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino
Raccordo a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 31 mm

Profondità delle scatole da incasso 40 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK05

Corrente

Corrente nominale 2 A

Connessione

Tipo di contatto 1x in commutazione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Testo

Tipo di montaggio Avvitabile
Con graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Illuminazione Senza illuminazione (non può essere illuminato)

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì