


WAS5470BM



**Dubbele wandcontactdoos zonder randaarde, vlak, A.1, zwart mat**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Vermogen**

Energieverbruik standby 0 W

**Materiaal**

Kleur Nachtzwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 23,12 %

**Afmetingen**

Hoogte 122,2 mm

Breedte 81,5 mm

Diepte 10 mm

Aantal eenheden 2

Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm

Inbouwdiepte 32 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker Steekklem

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

Montage/aansluitpositie Hoog

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting

Met klauwbevestiging Ja

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Zonder beschermingscontact

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

Uitgerust met Zonder

**Capaciteit**

Aantal modules 2

### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

### Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

### Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

### Teksten

Deur	Volle afdekplaat
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Zonder tekstveld
Type	Met afdekplaat

### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

### Afbeeldingen | tekeningen

