



WDE36003



Commutatore, 24 V

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 2 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 24 V

Frequenza

Frequenza 0-60 Hz

Materiali

Colore Nero
 finitura superficiale Opaco
 Materiale Materiale termoplastico
 Metallo
 Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino
 Raccordo a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 71 x 71 mm
 Profondità di installazione 31 mm
 Profondità delle scatole da incasso 40 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK05
 Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Corrente

Corrente nominale 2 A

Connessione

Tipo di contatto 1x in commutazione
 Tipo di connettore Morsetto a innesto

Testo

Tipo di montaggio Avvitabile
 Con graffe a espansione
 Tipo di connessione Con morsetto a molla
 Illuminazione Per illuminazione con modulo LED

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
 Conformità REACH - SVHC free Sì
 Conformità ROHS Sì