



WDE36003



## Wisselschakelaar, 24 V

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	2 A
---------------	-----

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Spanning

Nominale spanning	24 V
-------------------	------

#### Frequentie

Frequentie	0 - 60 Hz
------------	-----------

#### Materiaal

Kleur	Zwart
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast Metaal
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

#### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	2 A
-----------------	-----

#### Aansluiting

Soort contact	1x wissel
Type connector/steker	Steekklem

#### Teksten

Montagewijze	Kan worden geschroefd Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Voor verlichting met led-module
Schakelmodus	Wissel

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja