


WDE36003



**Wisselschakelaar, 230V/24 V**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 2 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Spanning**

Nominale spanning 24 V

**Frequentie**

Frequentie 0-60 Hz

**Materiaal**

Kleur Zwart  
 Afwerking oppervlakte Mat  
 Materiaal Thermoplast  
 Metaal  
 Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klemmontage  
 Schroefaansluiting

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 71 x 71 mm  
 Inbouwdiepte 31 mm  
 Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK05  
 Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 2 A

**Aansluiting**

Soort contact 1x wissel  
 Type connector/steker Steekklem

**Teksten**

Montagewijze Kan worden geschroefd  
 Met spreidklemmen  
 Aansluitwijze Met steekklemmen  
 Verlichting Voor verlichting met led-module

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja  
 REACh-SVHC vrij Ja  
 RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

