



WAW1131AT



Vippa enkel, märkfält, transparent lins, A.x/C.x, antracit matt

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Styr/manöverelement | Enkel vippa |
|---------------------|-------------|

##### Kontroller och indikatorer

|               |   |
|---------------|---|
| Antal knappar | 1 |
|---------------|---|

##### Material

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Färg                                                         | Antracit   |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 34,93 %    |
|                                                              | 7021       |
| Ytbehandling                                                 | Matt       |
| Material                                                     | Termoplast |
| Behandling                                                   | Lackad     |

##### Dimensioner

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Höjd                                   | 55 mm |
| Bredd                                  | 55 mm |
| Djup                                   | 21 mm |
| Höjd på P-touch-band för märkningsfält | 6 mm  |

##### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

##### Anslutning

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan |
| Typ av montering          | Klor |

##### Utrustning

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Ja |
|-------------------------------|----|

##### Tillbehör

|               |    |
|---------------|----|
| Har märksfält | Ja |
|---------------|----|

##### Säkerhet

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Kapslingsklass (IP)          | IP20                                |
| Slagtålighet IK              | IK05                                |
| Användbar i högre IP-klasser | IP44 i kombination med tätningssats |

##### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

##### Text

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Utförande                       | Klämfäste                           |
| Märkning                        | Med märkfält                        |
| Vippa strömställare/ tryckknapp | Till vippströmställare/tryckknappar |

##### Identifiering

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Sammansättning     | Centrumbricka |
| Med tryck/prägling | Nej           |

##### Konfiguration

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Med taktil symbol | Nej |
|-------------------|-----|

##### Lämplig för

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

#### Illustrationer | teckningar

