



WAW2031WG



Bilanciere 2-posti, lente trasp., A.x/C.x, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciante

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione

Custodia Nessuna copertura

Interruttore/pulsante a bilanciante Per interruttori/pulsanti a bilanciante

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì