



WAW1131BG



Vippa enkel, märkfält, transparent lins, A.x/C.x, svart blank

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippa
---------------------	-------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Material

Färg	Natt svart
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	34,93 %
RAL-kod	9005
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	21 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	6 mm

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Klor

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Ja
-------------------------------	----

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05
Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Utförande	Klämfäste
Märkning	Med märkfält
Vippa strömställare/ tryckknapp	Till vippströmställare/tryckknappar

Identifiering

Sammansättning	Centrumbricka
Med tryck/prägling	Nej

Konfiguration

Med taktil symbol	Nej
-------------------	-----

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

