
Productdatablad
WAW2031WM



WAW2031WM

Wip 2-voudig, heldere lens, A.x/C.x, lichtwit mat

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Dubbele toets

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	2

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	38,11 %
Kleur	Helderwit
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	21 mm

Capaciteit

Aantal modulen	0

Aansluiting

Type connector/stekker	Zonder

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klembevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Teksten

Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichting
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor schakelaar/drukknoppen

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
Met opdruk	Nee

Configuratie

Met scanbaar symbool / barrièrevrij	Nee

Geschikt voor

A.1 / C.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja