




WAW2031WM



Bilanciere 2-posti, lente trasp., A.x/C.x, bianco opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciante

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione

Custodia Nessuna copertura

Interruttore/pulsante a bilanciante Per interruttori/pulsanti a bilanciante

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì