



WAW1133WG



Wip 1-voudig, opdruk belymb., heldere lens, A.x/C.x, lichtwit glz.

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Enkele wip

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Materiaal**

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 34,61 %  
 Kleur Helderwit  
 RAL-code 9016  
 Afwerking oppervlakte Glanzend  
 Materiaal Thermoplast  
 Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 55 mm  
 Breedte 55 mm  
 Diepte 21 mm

**Capaciteit**

Aantal modules 0

**Aansluiting**

Type connector/steker Zonder

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20  
 Slagvastheid IK IK05  
 Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

**Teksten**

Opdruk Met opdruk belymb.  
 Montagewijze Klembevestiging  
 Tekst Met tekstveld  
 Verlichting Voor verlichting  
 Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

**Identificatie**

Samenstelling Bedieningselement

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja  
 REACh-SVHC vrij Ja  
 RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

