




WAW1233TA



Vippa enkel, klocksymbol, stor märkning, transparent lins, A.x / C.x, titan

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippa

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Material

Färg	Titan
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	24,83 %
RAL-kod	9006
Ytbehandling	Metallic
Material	Termoplast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	21 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	36 mm

Kapacitet

Antal moduler 0

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Klor

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag Ja

Tillbehör

Har märksfält Ja

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05
Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 40 °C

Text

Präglad	Med klocksymbol
Utförande	Klämfäste
Märkning	Med stort märkfält
Vippa strömställare/ tryckknapp	Till vippströmställare/tryckknappar

Identifiering

Sammansättning	Centrumbricka
Med tryck/prägling	Ja

Konfiguration

Med taktil symbol Nej

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

