




WAW1233AT



Vippa enkel, klocksymbol, stor märkning, transparent lins, A.x / C.x, antracit

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippa

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Material

Färg Antracit
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) 24,83 %
RAL-kod 7021
Ytbehandling Matt
Material Termoplast
Behandling Lackad

Dimensioner

Höjd 55 mm
Bredd 55 mm
Djup 21 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält 36 mm

Kapacitet

Antal moduler 0

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Utan
Typ av montering Klor

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag Ja

Tillbehör

Har märksfält Ja

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20
Slagtålighet IK IK05
Användbar i högre IP-klasser IP44 i kombination med tätningssats

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 40 °C

Text

Präglad Med klocksymbol
Utförande Klämfäste
Märkning Med stort märkfält
Vippa strömställare/ tryckknapp Till vippströmställare/tryckknappar

Identifiering

Sammansättning Centrumbricka
Med tryck/prägling Ja

Konfiguration

Med taktil symbol Nej

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

