



WAW1233BM



**Bilanciere 1-posto, simb. camp. etich L lente trasp A.x/C.x nero op**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Bilanciere singolo

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Materiali**

Colore Nero notte  
 Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 24,83 %  
 Codice RAL 9005  
 Finitura superficiale Opaco  
 Materiale Materiale termoplastico  
 Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 55 mm  
 Larghezza 55 mm  
 Profondità 21 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Connessione**

Tipo di connettore Senza

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Si

**Accessori**

Con portaetichetta Si

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20  
 Resistenza agli urti IK IK05  
 Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Testo**

Serigrafia Con serigrafia simbolo suoneria  
 Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto  
 Etichettatura Con portaetichetta grande  
 Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttori/pulsanti a bilanciere

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si  
 Conformità REACH - SVHC free Si  
 Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

