



WAW1231AT



**Bilanciere 1-posto, portaetichetta grande, lente trasp., A.x/C.x, antr. opaco**

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

##### Materiali

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

##### Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 21 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 36 mm

##### Numero di moduli

Numero di moduli 0

##### Connessione

Tipo di connettore Senza

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

##### Acessori

Con campo per l'etichetta Sì

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

##### Testo

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Etichettatura Con campo di scrittura grande

Custodia Nessuna copertura

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttori/pulsanti a bilanciere

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì