



WAW2002BM



Vippa dubbel, 2 pilsymboler, för serie A.8, svart matt

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Vippa
---------------------	-------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
---------------	---

Material

Färg	Natt svart
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	38,96 %
RAL-kod	9005
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	21 mm

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Klor

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Präglad	Medpräglade pilsymboler
Utförande	Klämfäste
Vippa strömställare/ tryckknapp	Till vippströmställare/tryckknappar

Identifiering

Sammansättning	Centrumbricka
Med tryck/prägling	Ja

Konfiguration

Med taktil symbol	Nej
-------------------	-----

Lämplig för

A.1 / A.8	
-----------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja
Cradle to Cradle Certified® med full omfattning	Bronze, version 4.1

Illustrationer | teckningar

