



WAW1233WM



Vippa enkel, klocksymbol, stor märkning, transparent lins, A.x / C.x, vit matt

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippa

##### Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

##### Material

Färg Ljusvit  
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) 24,72 %  
RAL-kod 9016  
Ytbehandling Matt  
Material Termoplast  
Behandling Obehandlad

##### Dimensioner

Höjd 55 mm  
Bredd 55 mm  
Djup 21 mm  
Höjd på P-touch-band för märkningsfält 36 mm

##### Kapacitet

Antal moduler 0

##### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Utan  
Typ av montering Klor

##### Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag Ja

##### Tillbehör

Har märksfält Ja

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20  
Slagtålighet IK IK05  
Användbar i högre IP-klasser IP44 i kombination med tätningssats

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 40 °C

##### Text

Präglad Med klocksymbol  
Utförande Klämfäste  
Märkning Med stort märkfält  
Vippa strömställare/ tryckknapp Till vippströmställare/tryckknappar

##### Identifiering

Sammansättning Centrumbricka  
Med tryck/prägling Ja

##### Konfiguration

Med taktil symbol Nej

##### Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

#### Illustrationer | teckningar

