



WAW2031BM



Wip 2-voudig, heldere lens, A.x/C.x, nachtzwart mat

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

##### Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 37,38 %

Kleur Nachtzwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 21 mm

##### Capaciteit

Aantal modules 0

##### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

##### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

##### Teksten

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichting

Wipchakelaar/-impulsdrukker Voor wipchakelaar/-impulsschakelaar

##### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

##### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja