



WAW1133AT



Bilanciere 1-posto, con simb. campana, lente trasp., A.x/C.x, antr. opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 21 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 6 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Acessori

Con campo per l'etichetta Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa Con stampa simbolo suoneria

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Etichettatura Con campo di scrittura

Illuminazione Per illuminazione

Custodia Nessuna copertura

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttori/pulsanti a bilanciere

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì