



WAW2031AT



**Wip 2-voudig, heldere lens, A.x/C.x, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	2
----------------	---

**Materiaal**

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	31,02 %
Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	21 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	0
----------------	---

**Aansluiting**

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichting
Wipchakelaar/-impulsdrukker	Voor wipchakelaar/-impulsschakelaar

**Identificatie**

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja