




WAW1131WM



Wip 1-voudig, tekstveLED, heLEDere lens A.x/C.x, lichtwt.mt.

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 21 mm

Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 6 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Teksten

Montagewijze Klembevestiging

Tekst Met tekstveld

Deur Geen afdekking

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja