



WAW1034AT



Wippe 1fach mit Aufdruck "0", klare Linse, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Farbe Anthrazit
 RAL Nummer 7021
 Glanzgrad Matt
 Werkstoff Thermoplast
 Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 55 mm
 Breite 55 mm
 Tiefe 21 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Klemmbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
 Stoßfestigkeit IK IK05
 Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "0"
 Montageart Klemmbefestigung
 Beleuchtung Für Beleuchtung
 Wippschalter/-taster Für Wippschalter/-taster

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
 RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

