



WAW1034TA



**Wippe 1fach mit Aufdruck "0", klare Linse, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Werkstoff**

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 36,77 %  
 Farbe Titan  
 RAL Nummer 9006  
 Glanzgrad Metallisch  
 Werkstoff Thermoplast  
 Oberfläche Lackiert

**Abmessungen**

Höhe 55 mm  
 Breite 55 mm  
 Tiefe 21 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Ohne

**Konnektivität**

Montageart Klemmbefestigung

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20  
 Stoßfestigkeit IK IK05  
 Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsset

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Texte**

Aufdruck Mit Aufdruck "0"  
 Montageart Klemmbefestigung  
 Beleuchtung Für Beleuchtung  
 Wippschalter/-taster Für Wippschalter/-taster

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Steuerelement

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
 REACh-SVHC frei Ja  
 RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

