
Fiche technique du produit
WAW1034WM



WAW1034WM

Interrupteur à bascule 1 poste av. inscription “0”, voyant transparent,A.x/C.x,

Caractéristiques techniques

Architecture	
Type d'organe de commande	Touche simple
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	1
Matières	
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	36,74 %
Couleur	Blanc pure
Code RAL	Similaire à RAL 9016
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Dimensions	
Hauteur	55 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	21 mm
Capacité	
Nombre de modules	0
Raccordement	
Type de connection / prise	Sans
Connectivité	
Type de montage	Fixation par serrage
Equipement	
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 40 °C
Textes	
Impression	Avec inscription "0"
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour éclairage
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour interrupteur et bouton-poussoir
Identification	
r Disposition d'assemblage	Element de commande
Avec inscription	Oui
Configuration	
Avec symbole scannable / sans barrière	No

Adapté à

A.1 / C.1

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

