



WAW1007WG



Bilanciere 1-posto, screw-on, A.x/C.x, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9016
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Custodia	Nessuna copertura
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttori/pulsanti a bilanciere

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----