




WAW1018WG



Bilanciere 1-posto, serig. 0, screw-on, A.x/C.x, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9016
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Stampa	Con stampa "0"
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttori/pulsanti a bilanciere

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----