
Productdatablad
WAS1200WM



WAS1200WM

SCHUKO-wandcontactdoos, Safety Plus, steekkl., A.x/C.x, lichtwit mat

Technische karakteristieken

Spanning	
Nominale spanning	250 V
Elektrische Stroom	
Nominale stroom	16 A
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Vermogen	
Energieverbruik standby	0 W
Materiaal	
Kleur	Lichtwit
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	33,41 %
Afmetingen	
Hoogte	70,9 mm
Breedte	70,9 mm
Diepte	41,3 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Aansluiting	
Type connector/stekker	Steekklem
Leidingdoorsnede	1,5 - 2,5 mm^2
Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel	1,5 - 2,5 mm^2
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage
Connectiviteit	
Type connector/stekker	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage
Uitrusting	
Type connector/stekker stopcontact	Schuko
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Capaciteit	
Aantal modulen	1

Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP21

Functies	
Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie	
Met opdruk	Nee

Teksten	
Bedrading	Bedrading mogelijk
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Etikettering	Zonder tekstveld

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja
Cradle to Cradle Certified® Full scope	Bronze, version 4.1

Afbeeldingen | tekeningen

