
Productdatablad
WAS1200WG



WAS1200WG

SCHUKO-wandcontactdoos, Safety Plus, steekkl., A.x/C.x, lichtwit glz.

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	250 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik standby	0 W

Materiaal

Kleur	Lichtwit
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9016
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	33,37 %

Afmetingen

Hoogte	70,9 mm
Breedte	70,9 mm
Diepte	41,3 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Aansluiting

Type connector/stekker	Steekklem
Leidingdoorsnede	1,5 - 2,5 mm^2
Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel	1,5 - 2,5 mm^2

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Schuko
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	1

Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP21

Functies	
Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie	
Met opdruk	Nee

Teksten	
Bedrading	Bedrading mogelijk
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Etikettering	Zonder tekstveld

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja
Cradle to Cradle Certified® Full scope	Bronze, version 4.1

Afbeeldingen | tekeningen

