



WAS1300WM



## Steckdose SCHUKO, Schraub-Liftklemmen, A.x/C.x, lichtweiß matt

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Leistung

Leistungsaufnahme standby 0 W

#### Werkstoff

Farbe Lichtweiß

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 35,57 %

#### Abmessungen

Höhe 70,9 mm

Breite 70,9 mm

Tiefe 41,3 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm

Einbautiefe 32 mm

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Fahrstuhlklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdrehter Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Ohne

#### Kapazität

Anzahl Module 1

#### **Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP21 |

#### **Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

#### **Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

#### **Texte**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte            |
| Verdrahtung  | Durchverdrahtung möglich |
| Schutz       | Nein                     |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen       |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung        |

#### **Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### **Nachhaltigkeit**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Halogenfrei                            | Ja                  |
| RoHS-konform                           | Ja                  |
| Cradle to Cradle Certified® Full Scope | Bronze, version 4.1 |