



WAS1462BM



SCHUKO-wandcontactdoos, oriënt. LED, schroefklemmen, A.x/C.x, zw. mat

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik standby 0 W

Materiaal

Kleur Nachtzwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 25,64 %

Afmetingen

Hoogte 70,9 mm

Breedte 70,9 mm

Diepte 44,5 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Aansluiting

Type connector/steker Schroefliftklem

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm²

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,0 - 2,5 mm²

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Met klauwbevestiging Ja

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Ja

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Uitgerust met Zonder

Capaciteit

Aantal modules 1

Bediening en signalering

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd oriëntatielicht
---	------------------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP21

Functies

Met oriëntatieverlichting	Ja
Met functieverlichting	Ja

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Centraalplaat
Verlichting	Met controle led voor "ON"
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Tekst	Zonder tekstveld

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

