Productdatablad
WAA2530M



WAA2530M

LED-module met N-klem, 230 V, 0,4 mA, multikleur (RGB)

Technische karakteristieken

Spanning	
Nominale spanning	230-250 V
Nominale spanning	250 V
Elektrische Stroom	
Nominale stroom	0,0004 A
Afmetingen	
Hoogte	11 mm
Breedte	23 mm
Diepte	20 mm
Vermogen	
Stroomverbruik	0,4 mA
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmodule 230 VAC
Materiaal	
Kleur	Zwart
Verlichting	
Type lamp	Led niet uitwisselbaar
Frequentie	
Frequentie	50-60 Hz
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Teksten	
Verlichting	LED-kleur instelbaar op groen, blauw of rood
Montagewijze	Klembevestiging
Aansluitwijze	Overige

Geschikt voor

A.1 / C.1

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen











