



WAA2530M



LED-modul, Neutral-anslutning, 230 V, 0,4 mA, modulinsatser i flera färger (RGB)

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230-250 V
Märkspänning	250 V

Elektrisk ström

Märkström	0,0004 A
-----------	----------

Dimensioner

Höjd	11 mm
Bredd	23 mm
Djup	20 mm

Ström

Strömförbrukning	0,4 mA
------------------	--------

Installation, montering

Montering	Modulinsats 230 V AC
-----------	----------------------

Material

Färg	Svart
------	-------

Belysning

Typ av ljuskälla	LED ej utbytbar
------------------	-----------------

Frekvens

Frekvens	50-60 Hz
----------	----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Utförande	Klämfäste
Anslutningstyp	Annat

Lämplig för

A.1 / A.8	
-----------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

