



WAS1212AT



**Presa SCHUKO, bloccante, prot. contatti elev., morsetti plug-in, A.x/C.x antr.**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Potenza**

Potenza assorbita in stand-by 0 W

**Materiali**

Colore Antracite  
Codice RAL 7021  
finitura superficiale Opaco  
Materiale Materiale termoplastico  
Trattamento Verniciato  
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 38,12 %

**Serie**

Altezza 70,9 mm  
Larghezza 70,9 mm  
Profondità 47 mm  
Numero di unità 1  
Profondità delle scatole da incasso 32 mm  
Profondità di installazione 32 mm

**Connessione**

Tipo di connettore Morsetto a innesto  
Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Collegamento a spinta  
Con montaggio ad artiglio Sì  
Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO  
Insero centrale ruotato No  
Con coperchio a cerniera Sì  
Con spinotto di protezione rotondo No  
Con lampada di segnalazione No  
Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No  
Pre-equipaggiato con nessuno

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Protezione**

|  |   |
|--|---|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si  |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05  |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP21  |
| Utilizzabile in classe IP superiore      | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |
| Tipo di bloccaggio                       | Senza serratura                             |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Identificazione**

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

**Testo**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                     |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante    |
| Protezione          | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla                 |
| Etichettatura       | Senza etichettatura                  |

**Adatto per**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |

**Illustrazioni | Disegni**

