



WAS1115WG



SCHUKO-wandcontactdoos, zelfs.+vergr., steekkl., A.x/C.x lichtwit glz.

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik standby 0 W

Materiaal

Kleur Helderwit
RAL-code 9016
Afwerking oppervlakte Glanzend
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte behandeling Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 40,42 %

Afmetingen

Hoogte 70,9 mm
Breedte 70,9 mm
Diepte 51,8 mm
Aantal eenheden 1
Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm
Inbouwdiepte 32 mm

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem
Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm²
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,0 - 2,5 mm²

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting
Met klauwbevestiging Ja
Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko
Stekerstand gedraaid Nee
Met klapdeksel Ja
Met ronde aardingspen Nee
Met signaallamp Nee
Met slot Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee
Uitgerust met Zonder

Deksel, deur

Type deksel Zelfsluitend scharnierende afdekking

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP21
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Centraalplaat
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Beveiliging	Nee
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Zonder tekstveld

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

