



WAS1221WG



Presca SCHUKO con cop., prot. contatti elev., morsetti plug-in C.1 bianco luc.

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0 W

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 39,47 %

Serie

Altezza 81,5 mm

Larghezza 81,5 mm

Profondità 41,3 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

Profondità di installazione 32 mm

Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm²

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm²

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Collegamento a spinta

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con nessuno

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

| | |
|--|-----------------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP21 |
| Tipo di bloccaggio | Senza serratura |

Funzioni

| | |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale | No |

Identificazione

| | |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

Testo

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Custodia | Piastra piena |
| Cablaggio | Possibilità di cablaggio passante |
| Protezione | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla |
| Etichettatura | Senza etichettatura |
| Tipo | Con placca |

Adatto per

C.1

Sostenibilità

| | |
|-----------------|----|
| Senza alogeni | Si |
| Conformità ROHS | Si |

Illustrazioni | Disegni

