




WAS2123WM



**Steckdose SCHUKO 2fach mit Rahmen, verdrahtet, Steckklemmen, A.1, lichtweiß matt**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Leistung**

Leistungsaufnahme standby 0 W

**Werkstoff**

Farbe Lichtweiß

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 81,5 mm

Breite 152,5 mm

Tiefe 41,3 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm

Einbautiefe 32 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Waagrecht

**Konnektivität**

Anschlussart Steckverbindung

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Ohne

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP21 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Abdeckung    | Vollplatte                 |
| Verdrahtung  | 2x 1-fach, durchverdrahtet |
| Schutz       | Nein                       |
| Anschlussart | Mit Steckklemme            |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung          |

**Geeignet für**

|     |  |
|-----|--|
| A.1 |  |
|-----|--|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |