


WAS2123BG



**SCHUKO-wandcontactdoos 2-voudig met afdekraam, bedraad, steekkl., A.1 zwart gl.**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Vermogen**

Energieverbruik standby 0 W

**Materiaal**

Kleur Nachtzwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 81,5 mm

Breedte 152,5 mm

Diepte 41,3 mm

Aantal eenheden 2

Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm

Inbouwdiepte 32 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker Steekklem

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

Montage/aansluitpositie Horizontaal

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting

Met klauwbevestiging Ja

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

Uitgerust met Zonder

**Capaciteit**

Aantal modules 2

---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP21

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

**Teksten**

Deur	Volle afdekplaat
Bedrading	2x 1-voudig, doorgelust
Beveiliging	Nee
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Zonder tekstveld

**Geschikt voor**

A.1
-----

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja