


WAS2123BM



**Steckdose SCHUKO 2fach mit Rahmen, verdrahtet, Steckklemmen, A.1, n.schwarz mt**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

Leistungsaufnahme standby	0 W
---------------------------	-----

**Werkstoff**

Farbe	Nachtschwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	38,26 %

**Abmessungen**

Höhe	81,5 mm
Breite	152,5 mm
Tiefe	41,3 mm
Anzahl Einheiten	2
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
Einbautiefe	32 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Waagrecht

**Konnektivität**

Anschlussart	Steckverbindung
Mit Krallenbefestigung	Ja
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Ohne

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP21

---

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

---

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

Abdeckung	Vollplatte
Verdrahtung	2x 1-fach, durchverdrahtet
Schutz	Nein
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Ohne Beschriftung
Typ	Mit Abdeckplatte

---

**Geeignet für**

A.1
-----

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja