Productdatablad
WAS1863BM



WAS1863BM

Wandcontactdoos aardpen, LED, schr.liftklemmen, A.x/C.x zwart mat

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	250 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik standby	0 W

Materiaal

Kleur	Nachtzwart
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9005
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	70,9 mm
Breedte	70,9 mm
Diepte	41,3 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Aansluiting

Type connector/stekker	Schroefliftklem
Leidingdoorsnede	1,5 - 2,5 mm^2
Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel	1,5 - 2,5 mm^2

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Ja
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	1

Bediening en signalisatie

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd controlelampje

Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP21

Functies	
Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Ja

Identificatie	
Met opdruk	Nee

Teksten	
Verlichting	Met controle led voor "ON"
Bedrading	Bedrading mogelijk
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Etikettering	Zonder tekstveld

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen











