



WAS7300BG

Pezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, nero lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Attacco lampada

##### Materiali

Colore Nero notte  
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 50,00 %  
Codice RAL 9005  
finitura superficiale Lucido  
Materiale Materiale termoplastico  
Trattamento Non trattato

##### Serie

Altezza 55,6 mm  
Larghezza 56 mm  
Profondità 25 mm

##### Numero di moduli

Numero di moduli 0

##### Connessione

Tipo di connettore Senza contatto di protezione

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

##### Acessori

Con campo per l'etichetta No

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20  
Resistenza agli urti IK IK05

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

##### Testo

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco  
Custodia Nessuna copertura

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

##### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì  
Conformità REACH - SVHC free Sì  
Conformità ROHS Sì