



WAS7500BG



Pezzo centrale, presa con spinotto di messa a terra, A.x/C.x, nero lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Presa

Materiali

Colore	Nero notte
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Codice RAL	9005
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	55,6 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	25 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Pin contatto di protezione

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con portaetichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio a vite su attacco
Custodia	Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì
Cradle to Cradle Certified® Ambito di applicazione completo	Bronze, version 4.1