



WAS7512BM



**Pezzo centrale e cop. bloccabile per presa con spinotto T, A.x/C.x, nero opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Attacco lampada

**Materiali**

Colore Nero notte  
 Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 50,00 %  
 Codice RAL 9005  
 finitura superficiale Opaco  
 Materiale Materiale termoplastico  
 Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 55,6 mm  
 Larghezza 56 mm  
 Profondità 25 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Connessione**

Tipo di connettore Pin contatto di protezione

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20  
 Resistenza agli urti IK IK05

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Testo**

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco  
 Custodia Nessuna copertura

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Piastra centrale

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si  
 Conformità REACH - SVHC free Si  
 Conformità ROHS Si