



WAS7612BM



Płytkę czołową z pokrywą do gn. z uziem. z przesł. styków A.x/C.x czar.mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Gniazdo
-----------------------------	---------

Materiały

Kolor	Czarny
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	46,77 %
Kod RAL	9005
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	55,6 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	31,4 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Z uziemieniem
------------------	---------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Z soczewką	Nie
------------	-----

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05
Wyższa klasa IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół
Oslona	Bez pokryw

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płytkę czołową
------------------------	----------------

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak