




WAF1176BG

**Zentralstück für Lautspr.-Steckd., ausbr., A.x/C.x, n.schwarz gl**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Lautsprecheranschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 1<br>2                |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Werkstoff**

|            |              |
|------------|--------------|
| Farbe      | Nachtschwarz |
| RAL Nummer | 9005         |
| Glanzgrad  | Glänzend     |
| Werkstoff  | Thermoplast  |
| Oberfläche | Unbehandelt  |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 50 mm |
| Breite | 50 mm |
| Tiefe  | 10 mm |

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

**Texte**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld |
| Auslass      | Mit Geradeauslass      |

**Geeignet für**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |