




WAF1176BG

Płytkę czoł, gniazdo głośn.,z możl.wył.zaśl. Ax/Cx czarny poł.

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo głośnikowe
Liczba połączeń	1 2

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	50,00 %

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	10 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Bez pola opisowego
Wyjścia	Z wyjściem prostym

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak