




WAF1168BG

Centrumbricka för antennuttag, 2/3-hål, knock-out, Ax/Cx, svart blank

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Coax
Antal anslutningar	2
	3

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Material

Färg	Natt svart
	9005
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	46,93 %

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med rakt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

Illustrationer | teckningar

