



WAF1168TA

Zentralstück für Antennen-Steckdose 2-/3Loch, ausbrechbar, A.x/C.x,titan met la

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Koax
Anzahl der Anschlüsse	2 3

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Werkstoff

Farbe	Titan
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	55 mm
Tiefe	10 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Texte

Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Auslass	Mit Geradeauslass

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

