



WAF2108WM

Centrumbricka, datauttag, 2-vägs, 50x50 mm, A.x/C.x vit matt

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	RJ45
Antal anslutningar	2

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Material

Färg	Ljusvit
RAL-kod	9016
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	50,00 %

Dimensioner

Höjd	50 mm
Bredd	50 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med 25° snedställt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

