




WAF1104TA

Centrumbricka med TAE-utsärning, högtalare, USB, Ax/Cx, titan metallic

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	USB-C TAE Högtalaruttag
Antal anslutningar	1

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Material

Färg	Titan
	9006
Ytbehandling	Metallic
Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	50,00 %

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med rakt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

Illustrationer | teckningar

